



## Dynex

Packung 20 Stück stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 40 mm x 0,7 mm

---



Artikelnr.: 104060  
Hersteller: Renfert  
Gewicht: 0.038 kg  
Höhe: 48 mm  
Breite: 35 mm  
Länge: 46 mm

**€ 45,14**

*Zzgl. MwSt.*

---

**Packung** 20 Scheiben stabil, elastisch, glasfaserverstärkt, Ø 40 mm x 0,7 mm

Mit den *Dynex Trennscheiben* von Renfert wird das Abtrennen und Verschleifen von Gusskanälen sowie das Separieren von Verblendungen jetzt zum Kinderspiel. Die doppelt faserverstärkten Trennscheiben sind nicht nur wesentlich effektiver in der Anwendung, sie sind auch wirtschaftlicher. Sowohl in der Schnittleistung als auch im Eigenverbrauch sind die in drei Größen erhältlichen Scheiben herkömmlichen Trennscheiben deutlich überlegen.

- Ø 22 mm Max. Drehzahl 50.000 U/min.
- Ø 40 mm Max. Drehzahl 38.000 U/min.
- Anwendungsbereiche: Edelmetall/NEM, Modellguss/NEM