



HM-Fräser Schliff 41

Stück Diamantschliff, 2 x dunkelblau, angerauht, HP, Figur 292, 16 mm, ISO 023



Artikelnr.: 128363
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 14,27

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Diamantschliff, 2 x dunkelblau, angerauht, HP, Figur 292, Kopflänge: 16 mm, ISO 023

Feines, schuppiges Schliffbild, speziell für feine Keramikmassen entwickelt für ästhetische Verblendungen.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Verblend- und Keramiktechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.