

Absaug-Box Compact III

Stück inklusive Zubehör



Artikelnr.: 206495

Hersteller: Wassermann Dental-Maschinen

Gewicht: 5.5 kg

€ 833,80

Zzgl. MwSt.

Stück Absaug-Box inklusive Tageslicht-LED Beleuchtung, Absaugstutzen (umsetzbar, hinten oder vorne)

Die *Absaug-Box Compact III* ermöglicht ein nahezu staubfreies Arbeiten, und erfüllt damit zeitgemäße Anforderungen an Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit. Denn ohne störende Einflüsse von Staub, Splintern oder Dämpfen erlaubt sie dem Anwender ein ebenso effizientes wie auch entspanntes Arbeiten direkt am Objekt. Auf Wunsch können die Eingriffsöffnungen zusätzlich mit Schutzblenden aus Metall verschlossen werden. Ein besonderer Pluspunkt sind hierbei die beidseitigen, separaten Öffnungen für das Handstück und die Durchgreifstulpen mit viel Bewegungsfreiraum und hohem Hygienestandard.

- Kompakte und leichte Absaug-Box für ein effizientes, entspanntes Arbeiten
- Kipp- und rutschfest
- Ergonomische Form für optimale Körperhaltung
- Hoher Sicherheitsstandard: Schutz vor Splintern, Staub und Dämpfen
- Viel Bewegungsfreiheit durch großzügige Eingriffsöffnungen und sehr geräumiges Innenvolumen
- Leicht zu öffnen, mit spezialbeschichteter Schutzscheibe
- Hervorragende Sicht, erstklassige Tageslicht-LED- Ausleuchtung
- Robust und leicht zu reinigen, teilweise kunststoffpulverbeschichtet
- Höchst wartungs- und verschleißarm
- Langlebige Buchen-Hartholz-Ablage
- Qualitätslupe, Armauflagen und Schutzblenden als Zubehör erhältlich
- Optimal abgestimmt auf die Kombination mit den Niederdruck-Absauganlagen SG-10, SG-1/1 und SG-1/2 D
- Optionale Montage des Absaugstutzens hinten oder vorne