



Kronentrenner C34LT

Packung 5 Stück 2 x schwarz, FG, Figur 139, 3,5 mm, ISO 012



Artikelnr.: 217082

Hersteller: Edenta

Gewicht: 0.006 kg

Höhe: 8 mm

Breite: 70 mm

Länge: 80 mm

€ 27,43

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Kronentrenner 2 x schwarz, FG, Figur 139, Kopflänge: 3,5 mm, ISO 012

Kronentrenner der neuen Generation mit TiN Hochleistungs-Beschichtung für eine optimale Spanabfuhr und ruhiges und vibrationsarmes Arbeiten. Die Verzahnung mit Querhieb und Überkopfschneide sorgt für höchste Schneidleistung sowie hohe Standzeiten, selbst beim Auftrennen von NEM-Kronen. Der Kronentrenner C34LT.315.012 ist im 45° Winkel anzusetzen. Der Kronentrenner C34LT.315.016 kann sowohl im 45° Winkel wie auch flächig eingesetzt werden.

Anwendungshinweise:

1. Auftrennen der Keramik-Verblendung mit einem Diamantinstrument (K-Diamant)
2. Metallgerüst trennen mit dem Kronentrenner

- Drehzahl: 160.000 U/min - 300.000 U/min.
- Anpresskraft: 0.5 N
- mit Wasserspray benutzen