



X-Smart® Pro+

Kit 1 X-Smart Pro+, 1 WaveOne Gold Treatment Solution Kit, 1 AH Plus Jet Starter Kit



Artikelnr.: 220834
Hersteller: Dentsply Sirona
Gewicht: 4.07 kg
Höhe: 380 mm
Breite: 310 mm
Länge: 310 mm

€ 2.039,63

Zzgl. MwSt.

X-Smart Pro+ WaveOne Gold Kit X-Smart Pro+ Motor mit Mini-Winkelstück, Zubehör Box (Ladegerät mit Universal-Netzadapter), Lippen Clip, Feilen Clip, Y-Verbindungskabel, **WaveOne Gold Treatment Solution Kit**
Der richtige Partner für Ihre Feile

Mit bis zu 7,5 Ncm und 3.000 U/min wurde der **X-Smart® Pro+** Endo-Motor speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona sowohl im kontinuierlichen Rotations- als auch im reziproken Modus entwickelt. Unser integrierter Apex Locator sorgt für eine genaue Längenbestimmung während der Aufbereitung. Die Touchscreen-Oberfläche ermöglicht einfachen Zugriff auf die Herstellungseinstellungen für die von Ihnen ausgewählten Feilen und bietet aktualisierbare Firmware, um die Behandlungen von morgen zu unterstützen.

Warum X-Smart® Pro+? - Vorteile

Speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona entwickelt

Der **X-Smart® Pro+** Endo-Motor wurde speziell für den Antrieb der endodontischen Feilensysteme von Dentsply Sirona sowohl im kontinuierlichen Rotations- als auch im reziproken Modus entwickelt.

Integrierter Apex Locator mit Dynamic Accuracy™-Technologie

Unsere Dynamic Accuracy™-Technologie liest das Messsignal während der Formgebung genau aus und sorgt mit der Auto-Reverse-Funktion dafür, dass Ihre Feile auf dem gewünschten Ziel bleibt.

Mini-Winkelstück mit integrierter 10-Lumen-LED

Hervorragende Sicht und Zugang. Finden und behandeln Sie den Wurzelkanal mit Zuversicht. Einfache Behandlung von Patienten mit eingeschränkter Mundöffnung.¹ Um 360° einstellbare Position.

Abnehmbare/autoklavierbare Handstück-Metallhülse

Unterstützt die Einhaltung der Richtlinien zur Infektionskontrolle. Reduziert Abfall, da die Schutzhüllen

des Handstücks überflüssig sind.

Benutzerfreundliche Touchscreen-Oberfläche

Großer, leicht zu reinigender Bildschirm. Einfache Navigation selbst mit Handschuhen. Bis zu 30 anpassbare Feilensequenzen mit aktualisierbarer Firmware. Optionaler Bluetooth®-Fußschalter.²

Tragbares und ergonomisches Design

Akkuleistung für einen ganzen Arbeitstag. Mobiler Komfort mit der Leistung und den Funktionen eines Tabletop-Motors. Drag & Drop Magnethalter für mehr Komfort.

Perfekte Passung

Unsere Feilensysteme sind aufgrund ihrer Eigenschaften einzigartig. Wir empfehlen für Dentsply Sirona und VDW Feilensysteme den Endo-Motor mit den abgestimmten Bewegungen: *X-Smart® Pro+*.

Originale reziproke Bewegung

Fein abgestimmte reziproke Bewegung für die Feilen der WaveOne® Gold- und RECIPROC®-Familie mit präziser Angulation, Beschleunigung und Geschwindigkeit für Einfachheit und Zuverlässigkeit.

Kraftvoll

Maßgeschneiderte Leistung und Drehmomente für die Performance der ProTaper Ultimate™ und VDW.ROTATE® Feilen – bei optimaler Leistung für alle Kanalanatomien.

Präzise Drehzahlkontrolle bei niedrigem Drehmoment

Konstante, stabile Drehzahlregelung bei niedrigem Drehmoment für eine Behandlungssteuerung mit TruAnatomy®-Feilen.