



## Signum® insulating gel

Dose 10 g insulating gel



Artikelnr.: 23648  
Hersteller: Kulzer  
Gewicht: 0.038 kg  
Höhe: 46 mm  
Breite: 60 mm  
Länge: 60 mm

**€ 20,52**

Zzgl. MwSt.

**Dose** 10 g insulating gel

Universell einsetzbares Isoliergel.

Vorteile

- Für eine optimale Polymerisation der Verblendoberfläche
- Wasserlöslich, d. h. restlos vom Modellwerkstoff auswaschbar
- Für jeden Modellwerkstoff einsetzbar

Indikation

- Isolieren von Modellwerkstoffen gegenüber Composite-Materialien
- Durch das Auftragen vor der Endpolymerisation wird die Entstehung einer Dispersionsschicht auf der Verblendoberfläche verhindert