



IPS e.max® Press

Packung 5 Rohlinge LT C1



Artikelnr.: 24290
Hersteller: Ivoclar
Gewicht: 0.026 kg
Höhe: 23 mm
Breite: 105 mm
Länge: 200 mm

€ 90,37

Zzgl. MwSt.

Packung 5 Rohlinge LT C1

Mit der Lithium-Disilikat-Presskeramik (LS2) *IPS e.max® Press* erschaffen Sie natürlich schöne Meisterwerke mit hoher Präzision. *IPS e.max® Press* vereint, was Zahntechnik ausmacht: die schnelle Herstellung von Restaurationen mit handwerklichem Feingefühl und ästhetischem Blick – um Ihren Patienten ein Stück mehr Lebensqualität zu sichern.

IPS e.max® Press HT - Rohlinge mit hoher Transluzenz (HT) werden zum Pressen hochfester, ästhetischer Inlays und Veneers verwendet.

IPS e.max® Press LT - Rohlinge mit niedriger Transluzenz (LT) werden zum Pressen vollenatomischer Kronen und Brücken verwendet.

IPS e.max® Press MT Rohlinge sind monochromatische Lithium Disilikat Rohlinge (LS2) für die Press Technologie mit 500 MPa Biegefestigkeit:

- Okklusale Veneers (Table Tops)
- Thin Veneers, Veneers
- Teilkronen und Kronen
- 3 gliedrige Brücken (bis zum 2ten Prämolare als endständigem Pfeiler)