



## HM-Fräser Schliff 80

Stück Einfachverzahnung grün grob, HP, Figur 274, 14 mm, ISO 060



Artikelnr.: 28051  
Hersteller: Edenta  
Gewicht: 0.007 kg  
Höhe: 10 mm  
Breite: 38 mm  
Länge: 70 mm

**€ 11,91**

*Zzgl. MwSt.*

**Stück** Fräser Einfachverzahnung grün grob, HP, Figur 274, Kopflänge: 14 mm, ISO 060

Schnelles, effektives Abtragen von Kunststoff und Gips.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellherstellung, Kunststofftechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.