

VALO™ X

Twilight Blue Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive Zubehör



Artikelnr.: 297405

Hersteller: Ultradent Products

Gewicht: 1.255 kg

Höhe: 108 mm

Breite: 122 mm

Länge: 313 mm

€ 1.259,00

Zzgl. MwSt.

Twilight Blue Kit VALO X LED-Polymerisationsleuchte inklusive Diffuser Lens, 2 Aufladbare Batterien, Batterieladegerät, Light Shield, Musterpackung Hygieneschutzhüllen, Netzteil

Die innovative VALO™ X Polymerisationsleuchte gewährleistet eine vollständige und gleichmäßige Aushärtung aller lichthärtenden Materialien in jedem Behandlungsbereich. So wird das Risiko kostspieliger Nachbehandlungen für Anwender und Patienten minimiert. Die VALO™ X kombiniert die erforderliche Langlebigkeit mit Leistungsfähigkeit, Zugänglichkeit und Vielseitigkeit. Die Aluminiumkonstruktion aus der Luft- und Raumfahrttechnik ist extrem langlebig. Das flache, kompakte und ergonomische Design ermöglicht optimalen Zugang zu allen Bereichen des Mundes ohne den Behandlungskomfort von Patienten oder Anwender zu beeinträchtigen. Das Vermeiden kostspieliger Nachbehandlungen ist sowohl für Anwender als auch für Patienten essenziell. Die VALO™ X Polymerisationsleuchte gewährleistet eine besonders zuverlässige und vollständige Aushärtung. Die 12,5 mm große Linse und der speziell entwickelte LED-Chip sorgen für eine herausragende Aushärtungstiefe, Kollimation des Strahls sowie für ein verbessertes Temperaturmanagement. Die VALO™ X Polymerisationsleuchte verfügt über zwei Leistungsmodi (Standard Power und Xtra Power), zwei Diagnosemodi (Schwarz- und Weißlicht). Darüber hinaus kann sie sowohl kabelgebunden als auch kabellos eingesetzt werden. Das reduzierte Design ermöglicht die Aktivierung per Knopfdruck. Der integrierte Beschleunigungssensor gewährleistet einen schnellen Wechsel zwischen den Polymerisations- und Diagnosemodi durch einfache Handbewegungen. Umständliche Bedienschritte während der Behandlung werden reduziert und das Risiko des Herunterfallens verringert. Anwender können sich voll und ganz auf die Behandlung konzentrieren.

- 12,5 mm Linse
- Spezielle, langlebige: 8 x Polymerisationslicht, 4 x Weißlicht
- Flacher Kopf für gute Zugänglichkeit zu Restaurationen im Molarenbereich
- Langlebiges Aluminiumgehäuse aus der Luft- und Raumfahrttechnik
- Standard Power und Xtra Power Modi
- Diagnosemodi mit Weiß- und Schwarzlicht
- Einfache Aktivierung über eine Taste
- Beschleunigungssensor zum Wechsel zwischen den Modi per Handbewegung
- Kabellose oder kabelgebundene Anwendung
- 5 Zubehörlinsen
- 5 Jahre Herstellergarantie