



Alphaflex

Packung 12 Stück braun, RA, Figur 243, 6 mm, ISO 030



Artikelnr.: 51941
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.01 kg
Höhe: 6 mm
Breite: 91 mm
Länge: 145 mm

€ 9,30

Zzgl. MwSt.

Packung 12 Polierer braun, RA, Figur 243, Kopflänge: 6 mm, ISO 030

2-Stufen Finierer-Poliersystem für Gold, Amalgam und Komposit.

- 1. Stufe - Braun Vorpolitur (Finieren)
- 2. Stufe - Grün - Glanz-Politur
- SuperGrün - Hochglanz-Politur
- Verblend- und Keramiktechnik, Füllungsbearbeitung
- Mit Wasserspray benutzen
- Drehzahl FG max. 15.000 U/min., RA 7.000 U/min.

Anwendungshinweise:

- Immer mit leichtem Anpressdruck arbeiten
- Drehzahl - Angaben einhalten
- Die Verwendung von Polierpaste ist nicht notwendig
- Mit Kühlspray polieren