

CADstar CS.Nova



Artikelnr.: 813054
Hersteller: CADstar

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- Ergonomisches Design
- Intuitives Touchdisplay (mit Handschuhen kompatibel)
- Optische Statusanzeige (OSI)
- Kabellose Technologie
- Hochwertiges Metallgehäuse
- Deep-View Technologie mit bis zu 30 mm Scan-Tiefe
- Multi-Pairing Technologie
- Nur 300 g schwer - L:265 mm / B: 37 mm/ H: 34 mm
- Akkulaufzeit: 1 Stunde im Betrieb / 8 Stunden Stand-by
- Offenes System (STL & PLY)
- Scan Tip-Detection
- Drehbare Scan-Tips

¹Für den Betrieb wird ein leistungsstarker PC / Notebook benötigt. Mindestvoraussetzung auf Anfrage.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Ultra-Notebook – i9, 64GB RAM, GeForce RTX 4070, 2 TB SSD
Anlieferung, Montage und Installation
Einweisung in Hard- und Software