

Cerec Primemill Lite

Artikelnr.: 831449

Hersteller: Dentsply Sirona



Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- 2 Motoren, Blockgeometrien bis zu 40 mm
- Nass- und Trockenbearbeitung
- Super Fast Schleifen Modus (ca. 4 Minuten pro Krone)
- Kompatibel mit CEREC on DS Core, CEREC & inLab Software
- 7" Touch Interface mit Benutzerführung
- Integrierter Blockscanner und RFID Tool Reader
- 1 Jahr Garantie

¹ Zur Nutzung der Trocken-Fräsfunktion wird die optional erhältliche Absaugung mit HEPA Filter benötigt.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

CEREC Absaugung für CEREC Primemill
Anlieferung, Aufstellung, Installation und technische Geräteeinweisung, pauschal
CAM-Softwareeinweisung in Verbindung mit der Geräteeinweisung, pauschal

Die Mehrwertsteuer kann in Abstimmung mit dem Finanzamt über die USt-Erklärung erstattet werden.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.