

## GERL.Mill E3



powered by vhf

Artikelnr.: 902416

Hersteller: vhf

### Preis auf Anfrage

#### Produkteigenschaften:

- Automatisiertes, passgenaues Austrennen von tiefgezogenen Schienen, Alignern, Aufbiss- und Knirscherschienen bis hin zum Sportmundschutz
- Stabile Aluminium-Schweißkonstruktion (25 Kg)
- Druckluftfrei
- 800W Spindel mit 60.000 U/min
- Spanauffangwanne, es wird keine Absaugung benötigt!
- Alignerbearbeitung in unter 60 Sekunden
- **Starter-Set Radiusfräser für Kunststoff** (5 Stck.)
- Kalibrier-Set inkl. Bügelmessschraube
- **Software trimcam**, erkennt aus den vorliegenden Planungsdaten automatisch die Trimline, an welcher die Schiene ausgefräst wird
- **24 Monate Garantie**

#### Optionen und Dienstleistungen:

*Alle Preise auf Anfrage.*

Vorinstalliertes Notebook

2 Jahre vhf Service- & Support-Paket E3

4 Jahre vhf Service- & Support-Paket E3

DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen.

Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.

DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort,  
kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT-Rechnungsprüfung (1 Mon.)  
und Telefon Hotline (3 Mon.).

Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal