

GERL.Mill E4



powered by vhf

Artikelnr.: 902417

Hersteller: vhf

€ 16.800,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 4-Achs Nass- und Trockenbearbeitung* für Glaskeramik, PMMA, Wachs, Komposit, Zirkon
- Stabile Aluminium-Schweißkonstruktion –28 KG
- Druckluftfrei – Patentiertes AIRTOOL System
- 800W Spindel mit 60.000 U/min
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Werkzeug Starterset für Glaskeramik (5-teilig)
- 6 Fach Werkzeugwechsler
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 45x20x20mm
- **Inkl. CAM Software**
- **24 Monate Garantie**

*Zur Trockenbearbeitung wird das optionale „Zubehörset Trockenbearbeitung“ benötigt

Optionen und Dienstleistungen:

Vorinstalliertes Notebook	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Zubehörset Trockenbearbeitung E4 inkl. Silent compactCAM Absauganlage	€ 2.590,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen. Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.	€ 348,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort, kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT-Rechnungsprüfung (1 Mon.) und Telefon Hotline (3 Mon.).	€ 1.499,- zzgl. MwSt.

Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal

€ 1.090,- zzgl. MwSt.