

GERL.Mill N4+



powered by vhf

Artikelnr.: 902419

Hersteller: vhf

€ 22.470,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 4 simultan arbeitende Achsen
- Nassbearbeitung von Blöcken bis 45 mm
- 3 Fach Blockhalter für Glaskeramik, Zirkon, PMMA, Komposit, Titan und CoCr
- 300 W (Nennleistung bei Dauerbelastung) Spindel mit 4-Fach Hybridkeramik-Kugellager
- Ionisator – verminderter Reinigungsaufwand bei der Bearbeitung von PMMA
- Maschinenbett aus massivem Gusskörper für geringste Vibrationen im Betrieb
- 8 Fach Werkzeugwechsler
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Integrierte Kamera für vereinfachten Support
- **Werkzeug Starter Set inklusive**
- **Inkl. CAM Software**
- **24 Monate Garantie**

*Für den Betrieb wird Druckluft von mindestens 6bar und 60 l/min benötigt

Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
PreFace Abutmenthalter	€ 790,- zzgl. MwSt.
DESS Abutmenthalter	€ 790,- zzgl. MwSt.
Zeuss Abutmenthalter	€ 790,- zzgl. MwSt.

<p>DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen. Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.</p>	<p>€ 348,- zzgl. MwSt.</p>
<p>DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort, kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT-Rechnungsprüfung (1 Mon.) und Telefon Hotline (3 Mon.).</p>	<p>€ 1.499,- zzgl. MwSt.</p>
<p>Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal</p>	<p>€ 990,- zzgl. MwSt.</p>