

## GERL.Mill K5+



powered by vhf

Artikelnr.: 902421

Hersteller: vhf

**€ 25.300,00**

*Zzgl. MwSt.*

### Produkteigenschaften:

- 5 simultan arbeitende Achsen
- Trockenbearbeitung von Ronden bis 40 mm für Zirkon, PMMA, Komposit und NEM
- Höchste Präzision durch 820 W Spindel mit 60.000 U/min und 4-Fach Hybridkeramik-Kugellager
- Ionisator – verminderter Reinigungsaufwand bei der Bearbeitung von PMMA
- Maschinenbett aus massivem Gusskörper für geringste Vibrationen im Betrieb
- 16 Fach Werkzeugwechsler
- **DirectDisc** Technology für Rondenfixierung
- 3 µm Wiederholgenauigkeit
- Integrierte Kamera für vereinfachten Support
- **Werkzeug Starter Set inklusive**
- **Inkl. CAM Software**
- **24 Monate Garantie**

\*Für den Betrieb wird Druckluft von mindestens 6bar und 60 l/min benötigt

### Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Blockhaltersset	€ 130,- zzgl. MwSt.
PreFace Abutmenthalter	€ 990,- zzgl. MwSt.
DESS Abutmenthalter	€ 990,- zzgl. MwSt.
Absaugung Silent PowerCAM EC inkl. Schnittstellenkabel	€ 2.750,- zzgl. MwSt.

DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen. Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.	€ 348,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort, kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT- Rechnungsprüfung (1 Mon.) und Telefon Hotline (3 Mon.).	€ 1.499,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 990,- zzgl. MwSt.