

GERL.Mill Z4



powerd by vhf

Artikelnr.: 902423

Hersteller: vhf

€ 29.390,00

Zzgl. MwSt.

- 4-Achs Nassbearbeitung für Glaskeramik, PMMA, Wachs, Komposit, Zirkon, Titan
- Höchste Präzision durch Fräsen und Schleifen in Ultra-HD
- Feingewuchtete Elektronische Schnelfrequenzspindel mit 100.000 U/min
- Schnelle Fertigung - Restaurationen in unter 10 Minuten
- Integrierter PC mit Touchscreen und WLAN
- Integrierter Kompressor – Keine externe Druckluft nötig
- 6-fach Werkzeugwechsler
- **32 -teiliges Werkzeug Starter Set inklusive**
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 45x20x20mm
- Keine Schleifzusätze im Kühlsystem notwendig
- **Inkl. CAM Software**
- **24 Monate Garantie**

Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter CAM-Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
PreFace®- Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 790,- zzgl. MwSt.
DESS-Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 790,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen. Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.	€ 348,- zzgl. MwSt.

DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort, kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT-Rechnungsprüfung (1 Mon.) und Telefon Hotline (3 Mon.).	€ 1.499,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 1.090,- zzgl. MwSt.