

GERL.Mill R5



powered by vhf

Artikelnr.: 902424

Hersteller: vhf

€ 55.900,00

Zzgl. MwSt.

Produkteigenschaften:

- 5-Achs Nass- und Trockenbearbeitung* für Glaskeramik, PMMA, Wachs, Komposit, Zirkon, Titan, NEM
- Automatischer 16-Fach Rondenwechsler
- Höchste Präzision durch Fräsen und Schleifen in Ultra-HD
- Feingewuchtete Elektronische Schnelfrequenzspindel mit 100.000 U/min
- Integrierter PC mit Touchscreen und WLAN
- 16 Fach Werkzeugwechsler
- DirectClean – Automatisierte Reinigung zwischen Nass- und Trockenbearbeitung
- **Inkl. vhf Werkzeugset Diamant-Schleifstifte für Glaskeramik und Werkzeugset mit Diamant-Beschichtung für Zirkonoxid (Wert € 480,-)**
- **Inkl. 6-Fach Blockhalter (Wert € 290,-)**
- **Inkl. CAM Software und Upgrade auf dentalcam 9 in Q4 2025 (Wert € 3.950,-)**
- **Inkl. Ivoclar Starter-Kit „Chairside“ (Wert € 1.890,-)**
- Werkstückaufnahme: Ronden 98,5 mm bis 40 mm Höhe / Blöcke bis 40x20x20 mm
- **Inkl. CAM Software**
- **24 Monate Garantie**

*6Bar Druckluft bei 100 l/min erforderlich

Optionen und Dienstleistungen:

Notebook mit vorinstallierter CAM-Software	€ 1.990,- zzgl. MwSt.
Absaugung Silent PowerCAM EC inkl. Schnittstellenkabel	€ 2.600,- zzgl. MwSt.

PreFace®- Abutmenthalter für HinriMill Z4, 1-fach	€ 990,- zzgl. MwSt.
DESS-Abutmenthalter für GERL.Mill Z4, 1-fach	€ 990,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL LeistungskettenManager, CAD/CAM Arbeiten richtig Abrechnen. Ordner mit mehr als 500 direkt anwendbaren zahntechnischen Leistungsketten.	€ 348,- zzgl. MwSt.
DZR/GERL CAD/CAM Einrichtungspaket, Abrechnung und Einrichtung vor Ort, kostenlose Nutzung von DZR H1 CAD/CAM (12 Mon.), ZT-Rechnungsprüfung (1 Mon.) und Telefon Hotline (3 Mon.).	€ 1.499,- zzgl. MwSt.
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal	€ 1.500,- zzgl. MwSt.