

Roland DWX-43W Fräsmaschine



Artikelnr.: 908301

Hersteller: DG Shape (Roland DG)

Preis auf Anfrage

Produkteigenschaften:

- 4-Achs Nassschleifeinheit¹ für Glaskeramik, Hybridkeramik & Komposit
- Herstellung von PreFace-Abutments aus Titan
- Werkstückaufnahme: Pin-Type-Blocks mit max. 40x20x20mm
- Netzwerkfähig
- **Millbox CAM Software²** für DWX-43W (inkl. 2-Jahre Updates)
- **ZGB Fräsersatz für Glaskeramik und Komposit** (ø 1,0 und 0,5 mm)
- Automatische Korrekturvorrichtung (Kalibration)
- Klemme für Blockwerkstück
- Sechskant Schraubendreher und Schlüssel
- Filter für Kühlmittel tank
- **Additiv für Kühlmittel³**
- **Destilliertes Wasser 5l**
- **Additiv zur Reinigung**
- **Druckluftschlauch 3m mit Euro Druckluftverbinder 3/4 Zoll?**
- 1 Jahr Garantie

¹ Für den Betrieb werden lediglich 2,2 bar und 39l/min Druckluft benötigt!

² Offen für STL-Konstruktionsdatenimport von CAD Software, wie zum Bsp.: 3Shape, Exocad, Dentsply Sirona, etc.

³ Als Kühlmittel wird destilliertes Wasser benötigt.

? Wird eine andere Größe benötigt, ist das bei Bestellung anzugeben.

Optionen und Dienstleistungen:

Alle Preise auf Anfrage.

Terra Laptop für CAM-Software und zur Gerätesteuerung
Fräser ZGB 0,5 mm für Glaskeramik & Komposit
Fräser ZGB 1,0 mm für Glaskeramik & Komposit
Fräser ZGB 1,5 mm für Glaskeramik & Komposit
Fräser ZGB 2,0 mm für Glaskeramik & Komposit
Fräser ZGB 2,5 mm für Glaskeramik & Komposit
Dürr Kompressoren für CAD/CAM, siehe separates Angebotsblatt
Anlieferung, Installation und Einweisung, pauschal

*Empfohlene Mehrausstattung „**fett**“ markiert.

Der bereits in den Preisen eingerechnete Skonto in Höhe von 1 % unterstellt 50 % Anzahlung bei Bestellung und 50 % Restzahlung innerhalb von 10 Tagen nach Montage und Rechnungsstellung.