



HM-Fräser Schliff 55

Stück Kreuzverzahnung schwarz supergrob, HP, Figur 263, 14 mm, ISO 070



Artikelnr.: 91229
Hersteller: Edenta
Gewicht: 0.007 kg
Höhe: 10 mm
Breite: 38 mm
Länge: 70 mm

€ 13,69

Zzgl. MwSt.

Stück Fräser Kreuzverzahnung schwarz supergrob, HP, Figur 263, Kopflänge: 14 mm, ISO 070

Für großflächigen Abtrag von Kunststoffen und für die Bearbeitung von Gipsen und Löffelmaterialien aus Kunststoff.

Drehzahl-Empfehlungen - Labor-Fräser.

- 010 - 023 = 5.000 - 40.000 U/min.
- 025 - 045 = 15.000 - 30.000 U/min.
- 050 - 080 = 15.000 - 20.000 U/min.
- Modellherstellung, Kunststofftechnik

Das Nichtbeachten der maximal zulässigen Drehzahl führt zu einem erhöhten Sicherheitsrisiko. Bei Fräsern mit den Schliffcodes 40 - 85 müssen Schleifbewegungen unter konstantem Druck und unter Einhaltung der angegebenen Drehzahlen durchgeführt werden.